



1

d ₁	d ₂	d ₃	h	für Schrauben mit Gewinde	Statische Belastbarkeit F in kN	
					Stahl	Edelstahl
13	6,4	7,4	7	M 6	9	6
17	8,4	9,7	8,5	M 8	17	12
21	10,5	12	10,5	M 10	26	16
25	13	14,8	13	M 12	38	24
32	17	19,7	17	M 16	73	45
40	21	24,6	20,3	M 20	117	71

Ausführung

- Stahl **ST**
Einsatzstahl
einsatzgehärtet
EHT 0,2 bis 0,4 mm
Härte (550 + 100) HV 20
- Edelstahl **NI**
nichtrostend, 1.4305
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

2

Hinweis

Kugelscheiben / Kegelpfannen-Kombinationen GN 6319.1 stellen eine „unverlierbare“ Verbindung von Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 dar.

Sie vereinfachen die Lagerhaltung und ermöglichen eine schnelle, rationelle Montage.

siehe auch...

- *Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319* → Seite 1094
- *Edelstahl-Kugelscheiben, -Kegelpfannen DIN 6319* → Seite 1095

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 6319.1-21-ST

- | | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | Werkstoff |

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 6319.1-17-NI

- | | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | Werkstoff |