

## Bainmarie Wagen, 2GN 1/1, seitliche Bedienung

Bainmarie Wagen aus Edelstahl für 2x GN 1/1 Behälter mit einer Höhe von maximal 150 mm. Offener Unterbau aus Edelstahl AISI 304 mit Ablasshahn unterhalb des Beckens. Becken stufenlos und getrennt regelbar bis 90°C, seitliche Bedienung. Leichte Mobilität durch 4 Räder Ø125 mm, davon 2 Räder mit Feststellbremsen.



Artikel-Nr.: 70930005  
GTIN: 4059395013870

### Produktvorteile:

- Korpus aus Edelstahl AISI 304
- Doppelwandige Wanne
- 2 Becken für 1GN 1/1 H 150 mm
- Ohne GN Behälter und Deckel
- Becken getrennt und stufenlos regelbar von 30 °C bis 90 °C
- Stoßschutz
- Offener Unterbau
- Ablasshahn unterhalb des Beckens
- 4 Räder Ø125 mm (2x mit Bremse)

### Technische Daten:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Geräteart                 | Self Service |
| Preisgruppe               | A            |
| <b>Abmessungen außen:</b> |              |
| Breite                    | 840 mm       |
| Tiefe                     | 650 mm       |
| Höhe                      | 850 mm       |
| <b>Aufstellart</b>        |              |
| Temperaturbereich von     | 30 °C        |
| Temperaturbereich bis     | 90 °C        |
| Bestückung                | GN 1/1       |
| Behältertiefe             | 150 mm       |
| Anzahl Behälter           | 2            |
| Aussenmaterial            | Edelstahl    |
| Anschlusswert Elektro     | 2 kW         |
| Spannung                  | 230 Volt     |
| Bruttogewicht             | 35 kg        |
| Ablasshahn                | Ja           |

Für Druckfehler keine Haftung.