

Información sobre productos

44 21 J41

Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

DIN 5256 D



90°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- DIN 5256 D, puntas curvas en ángulo de 90°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	44 21 J41
EAN	4003773043683
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	462 g
Dimensiones	300 x 47 x 12 mm
Norma	DIN 5256 D
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	Ø 85 – 140 mm
Puntas (diámetro)	Ø 3,2 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.