

## Informazione prodotto

# 50 01 225

## Tenaglia

DIN ISO 9243

- Per massima sollecitazione
- Apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
- Usura limitata e peso equilibrato
- Durezza dei taglienti ca. 60 HRC
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio



### Generico

Art. No.	50 01 225
EAN	4003773035305
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	465 g
Dimensioni	225 x 55 x 26 mm
Norma	DIN ISO 9243
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 2,2 mm
Lunghezza lama mm	25,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

