

Broszura informacyjna

83 60 020

Klucz nastawny do rur ze szczękami typu S

Z przyciskiem szybkiej regulacji

DIN 5234

- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Szybka i precyzyjna regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki funkcji samoczynnego zamykania
- Bez ryzyka niezamierzonego przestawienia ramion szczypiec
- Wysoka odporność na zużycie dzięki dodatkowo hartowanym zębom
- Ulepszane cieplnie ramiona szczypiec zapewniają dużą wytrzymałość
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	83 60 020
EAN	4003773078838
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	2.420 g
Wymiary	560 x 94 x 32 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 2 3/4 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 70 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	70 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 2 Cal
	50 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



