

Productinformatie

88 01 400

KNIPEX Alligator® XL

Pijp- en waterpomptang

DIN ISO 8976



- De klassieker, nu ook in 400 mm lengte
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste versteltechniek, ongevoelig voor vervuiling, reinigingsvriendelijk, zeer geschikt voor buiten
- 11-staps rastverstelling met een grijpcapaciteit tot 3 1/2", geoptimaliseerde aanpassing aan het werkstuk en een prettige stand van de grepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	88 01 400
EAN	4003773075844
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	1.175 g
Afmetingen	400 x 75 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	11
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 3 1/2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	95 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 90 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen