

## Información sobre productos

# 98 01 10

- Acodada
- Herramienta básica cromada
- Acero al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

## Llaves de estrella acodadas

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

### Información general

Núm. de artículo	98 01 10
EAN	4003773020196
Peso	75 g
Dimensiones	15 x 26 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Caras planas S	10 mm
Largo l max.	160 mm
Grosor de la cabeza a max.	9 mm
Profundidad de acodado h max.	20 mm
Anchura de la cabeza b max.	17 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

