

## Blume Förderanlagen draagrol



loopvlak van kunststof,  
draagvermogen 40 kg, lengte x  
diameter 300 x 50 mm, met  
schroefdraadas



Artikelnummer: 105188

## Blume Förderanlagen Draagrol

### Enkele rol

draagrol

- loopvlak van kunststof
- draagvermogen 40 kg
- lengte x diameter 300 x 50 mm
- met schroefdraadas
- inspanlengte 319 mm

### Technische details



transporttechniek	transportbaan	lengte	300 mm
baantype	rollenbaan	diameter	50 mm
baancomponent	rol	type as	schroefdraadas
roltype	draagrol	spanlengte	319 mm
materiaal	kunststof	gewicht	0,5 kg
draagvermogen	40 kg		

### Dit past ook bij ...

505362



afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart

520983		mobile schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm