

opvangbak

voor 10 x 200 liter vat,
opvangvolume 280 l, hoogte x
breedte x diepte 200 x 1300 x 3280
mm, met rooster van staal met
corrosiebeschermende zinklaag, van
staal gelakt in RAL7005 muisgrijs



Artikelnummer: 140000

Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 10 x 200 liter vat
- opvangvolume 280 l
- hoogte x breedte x diepte 200 x 1300 x 3280 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL7005 muisgrijs
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	muisgrijs // RAL7005
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	10 x 200 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	280 l	onderbouw	vorkslaffen

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	200 mm	stapelbaar	nee
breedte	1300 mm	verrijdbaar	nee
diepte	3280 mm	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
materiaal	staal	gewicht	226 kg
oppervlak	gelakt		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm