

## roule-bacs

force 400 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 155 mm, plateforme ouvert, plateforme en tube d'acier, structure en acier, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage élastique



Numéro d'article: 146184

## Plateau roulant

### Force 400 kg

roule-bacs

- convient pour pour marchandises lourdes dans des bacs normalisés
- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- hauteur de charge 155 mm
- longueur x largeur 660 x 440 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme ouvert
- plateforme en tube d'acier
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de châssis	acier
type de rouleur	roule-bacs	gerbable	oui
charge	400 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

norme européenne	oui	pneumatique	élastique
convient pour (produit/matériau)	marchandises lourdes	roulement	roulement à billes
hauteur de charge	155 mm	Diamètre de roue	100 mm
longueur de plateau	600 mm	hauteur	155 mm
largeur de plateau	400 mm	longueur	660 mm
Structure de la plateforme	ouvert	largeur	440 mm
matériau de plateforme	tube d'acier	Poids	8 kg