

## Rollcart platformwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 600 mm,  
platform van hout, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, zwenkwielen met  
rem, met TPE-banden

Artikelnummer: 157960



## Rollcart Platformwagen

### Draagvermogen 600 kg

platformwagen










- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 285 x 1060 x 600 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	borgrand	nee
type wagen	platformwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	600 kg	banden	TPE
laadhoogte	285 mm	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	1000 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem

breedte laadvlak	600 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal platform	hout	hoogte	285 mm
constructies	geen	lengte	1060 mm
nestbaar	nee	breedte	600 mm
materiaal	staal	oppervlak onderstel	m. poedercoating
euronorm	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
schuifbeugel	0 stuks	gewicht	24 kg
in-/uitklapbaar	nee		

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158405		wielenset, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 250 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar