

VARIOfit **bakwagen met gaas**

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 970 x 670 mm,
opbouwconstructies: 4 wanden
(draadgaas), 1 lengtewand in-
/uitklapbaar, deksel 2-voudig in-
/uitklapbaar en met ogen voor
hangslot, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 203251



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Kratwagen **met draadgaas wanden**

bakwagen met gaas


- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 970 x 670 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (draadgaas), 1 lengtewand in-
/uitklapbaar
- maaswijdte 50 x 60 mm
- deksel 2-voudig in-/uitklapbaar en met ogen voor hangslot
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden

- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met EASYSTOP en voetbescherming
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	plafond	ja
type wagen	bakwagen met gaas	deksel functie	2-voudig in-/uitklapbaar
materiaal	staal	deksel uitrusting	ogen voor hangslot
materiaal verwerking	gelast	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	500 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	970 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	670 mm	wieluitrusting	zwenkwielen EASYSTOP // voetbescherming
hoogte	1120 mm	wiellager	kogellager
euronorm	nee	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	MDF	oppervlak	m. poedercoating
constructies	4 wanden (draadgaas)	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
constructies functie	1 lengtewand in-/uitklapbaar	garantie	12 jaar
afmeting draad	50 x 60 mm	gewicht	69 kg
schuifbeugel	1 stuks		

Gerelateerde Producten

203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm