

## ZARGES trapladder Nova B

trap beide zijden, 2 x 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), balklengte 1,15 m, van aluminium

Artikelnummer: 203463



## ZARGES Ladder met treden Nova B

Uitvoering D, A, CH, F Aan beide zijden te bestijgen

trapladder

- landen-uitvoering D, A, CH, F
- trap beide zijden
- 2 x 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,15 m
- trede-boomverbinding afgekant
- van aluminium
- gewicht 10,2 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel









- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
land	uitvoering D, A, CH, F	veiligheidsbeugel	nee
materiaal	aluminium	spreidbeveiliging	ja
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	tweedelig
lengte paal	1,15 m	opbergbak	nee
werkhoogte	2,55 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	2 x 5	norm	DIN EN 131 professioneel
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	garantie	10 jaar
diepte trede	80 mm	gewicht	10,2 kg
in-/uitklapbaar	ja		

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE