

BIK TEC

station de recharge E-Bike TOWER



hauteur x largeur x profondeur 2000 x 500 x 420 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 225423



BIK TEC Station de recharge E-Bike TOWER

Extension pratique de la flotte de cycles

station de recharge E-Bike







- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 500 x 420 mm
- structure en acier
- équipé de 4 plateaux avec prise de courant
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à battants
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

Détails techniques

| | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| type de meuble | armoie | matériau | acier |
| type d'armoie | armoie de charge de batterie | surface de corps | finition peinture époxy |
| lieu d'utilisation | en intérieur et en extérieur | surface de face avant | finition peinture époxy |

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | protégé | | |
| type de porte | porte à battants | couleur du corps | gris anthracite // RAL7016 |
| hauteur | 2000 mm | couleur de la face avant | gris anthracite // RAL7016 |
| largeur | 500 mm | système de fermeture | serrure à cylindre |
| profondeur | 420 mm | verrouillable | oui |
| équipement armoire | 4 plateaux avec prise de courant | Poids | 100 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 220449 |  | garage à vélos, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1250 x 850 x 2050 mm, parois en acier RAL7016 gris anthracite, toit en acier |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 306339 |  | poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein |
| 531400 |  | panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm |
| 532192 |  | Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied |