


bott **ladekast** verso

hoogte x breedte x diepte 900 x 1050 x 550 mm, 2 lade(n), met volledig uittrekbaar, 1 niveaus met Stalen bodem

Artikelnummer: 232284



ladekast











- hoogte x breedte x diepte 900 x 1050 x 550 mm
- 2 lade(n)
- laden hoogte 1x125 mm/1x175 mm
- constructie van staal, gelast
- deuropeningshoek 180 °
- met volledig uittrekbaar
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- 1 niveaus met Stalen bodem



Technische details





meubeltype	kast	legborden / schappen aantal	1 stuks
type kast	ladekast	legbord-/niveautype	Stalen bodem
materiaal	staal	uittrekbare lade	100 %
materiaal verwerking	gelast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	900 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
breedte	1050 mm	oppervlak romp	
diepte	550 mm	oppervlak front	
deuren aantal	1 stuks	uittrekblokkering	
openingshoek deur	180 °	soort uittrekking	volledig uittrekbaar
laden aantal	2 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
laden aantal x hoogte	1x125 mm/1x175 mm	scheidingswand	nee
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	64,508 kg

Gerelateerde Producten

233000		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233001		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233002		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233003		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233004		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233005		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233016		schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart
233022		Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233035		afrolrand, voor ladekast, breedte x diepte 1050 x 550 mm, in zwart
233081		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

233085		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
233443		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, van beuken-multiplex in decor bruin
233444		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, van spaanplaat met linoleumlaag in decor grijs
233449		lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen