

## BS-ROLLEN

### zwenkwiel met rem

draagvermogen 300 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 50 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 347234



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 300 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 150 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 48 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	190 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	58 mm

draagvermogen	300 kg	naafboorgat	20 mm
banden	kunststof	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	150 mm	uitlading	48 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	rollager	lengte plaat	135 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	110 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	105x75/80 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	11 mm
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	2,12 kg

## Gerelateerde Producten

347744



wiel, draagvermogen 300 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 50 mm, naaf met rollager, velg van kunststof

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken