

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 640 mm, capacité 0,15 m³, force 750 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 525135

Bauer Benne basculante à basculement automatique

benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 640 mm
- capacité 0,15 m³
- force 750 kg
- poids 70 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 170 mm
- épaisseur de matériau 3 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à un châssis stable
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair
- soubassement fourreaux pour fourche

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	soubassement	fourreaux pour fourche
capacité	0,15 m³	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
hauteur	540 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
longueur	960 mm	écartement fourreaux de fourche	170 mm
largeur	640 mm	largeur de charge	170 mm
charge	750 kg	robinet de vidange	non
modèle	modèle bas	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
matériau	acier	gerbable	non
matériau de finition	soudé	emboîtable	non
épaisseur de matériau bac de rét	3 mm	considération comme matière dang	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	surface	laqué
fonction de basculement	manuel	couleur	bleu // RAL 5012
exécution basculement	basculement automatique	exécution couleur	bleu // RAL 5012
fonction de pivotement retour	retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux	couvercle	non
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	Poids	70 kg
possibilité de passage au-dessous	oui		

Accessoires

518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir