

## Format Tresorbau kluis

veiligheidsniveau: VdS 0/N, hoogte x  
breedte x diepte 1400 x 600 x 550  
mm, 3 niveaus, romp gelakt, front  
gelakt

Artikelnummer: 529806



## Format Tresorbau Kluisje

### Veiligheidsniveau VdS 0/N

Format Tresorbau kluis


- veiligheidsniveau: VdS 0/N
- brandbeveiliging: niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1400 x 600 x 550 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1335 x 528 x 415 mm
- 3 niveaus
- voor 21 ordners
- vleugeldeur
- deuropeningshoek 180 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- slotbout Ø 25 mm

- deur 135 mm dik
- constructie van staal
- romp gelakt
- front gelakt
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 430 kg




## Technische details

meubeltype	kast	binnenhoogte	1335 mm
type kast	safe	breedte binnen	528 mm
hoogte	1400 mm	binnendiepte	415 mm
breedte	600 mm	type deur	vleugeldeur
diepte	550 mm	openingshoek deur	180 °
volume	292 l	dikte deur	135 mm
veiligheidsniveau	VdS 0/N	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden	oppervlak romp	gelakt
legborden / schappen aantal	3 stuks	oppervlak front	gelakt
ordnercapaciteit	21 stuks	kleur bodem	In kleur van de romp
verankering	vloerverankering	oppervlak legbord	gelakt
vergrendeling	driezijdig	afsluitbaar	ja
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	sluitsysteem	dubbel baardslot
verzekerbaar	ja	diameter slotbout	25 mm
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €	gewicht	430 kg
inbraakbeveiliging	ja		

## Gerelateerde Producten

528150		cijfercombinatieslot, diepte 42 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

139643		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw
146303		mobiële papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm
504279		stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik