

Format Tresorbau armoire triple protection

niveau de sécurité : S2, hauteur x largeur x profondeur 817 x 1252 x 570 mm, 1 niveaux, corps avec laquage, face avant avec laquage

Numéro d'article: 531139



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Armoire en acier

Niveau de sécurité S2

Format Tresorbau armoire triple protection

- niveau de sécurité : S2
- LFS 30
- hauteur x largeur x profondeur 817 x 1252 x 570 mm
- 1 niveaux
- pour 28 classeurs
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- boulons de fermeture Ø 20 mm
- structure en acier
- corps avec laquage
- face avant avec laquage

- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 2 500 € / particulier jusqu'à 20 000 €
- préparé pour ancrage de tablette
- poids 305 kg

Détails techniques

type de meuble	armoire	protection anti-effraction	oui
type d'armoire	coffre-fort	hauteur intérieure	724 mm
hauteur	817 mm	largeur intérieure	1156 mm
largeur	1252 mm	profondeur intérieure	425 mm
profondeur	570 mm	matériau	acier
volume	335 l	surface de corps	laqué
niveau de sécurité	S2	surface de face avant	laqué
équipement armoire	tablettes	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	système de fermeture	serrure à panneton double
capacité de classeurs	28 pièce	casier	non
ancrage	ancrage de tablette	Diamètre du boulon de fermeture	20 mm
verrouillage	3 côtés	couleur de la tablette	comme couleur du corps
coupe-feu	LFS 30	surface de tablette	laqué
assurable	oui	Poids	305 kg
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 2 500 € / particulier jusqu'à 20 000 €		

Accessoires

528150



serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu

146303



destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm

504279



horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie