

## cuves rectangulaires

hauteur x longueur x largeur 737 x 1308 x 699 mm, capacité 450 l, en polyéthylène en vert, parois pleines, tablettes plein avec renfort grâce à tablette en contreplaqué, soubassement roulettes



Numéro d'article: 532018

## Cuve rectangulaire

### Mobile

cuves rectangulaires


- convient pour pour granulés, substances et paquets
- hauteur x longueur x largeur 737 x 1308 x 699 mm
- capacité 450 l
- en polyéthylène en vert
- parois pleines
- tablettes plein avec renfort grâce à tablette en contreplaqué
- soubassement roulettes
- empilable pour gain de place
- convient pour aliments
- résistant à la température de -40 à +80 °C

## Détails techniques






type de récipient	cuves rectangulaires	emboîtable	oui
convient pour (produit/matériau)	granulés, substances et paquets	pliable	non
norme européenne	non	possibilité de passage au-dessous	non
capacité	450 l	soubassement	roulettes
hauteur	737 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur	1308 mm	Diamètre de roue	100 mm

largeur	699 mm	résistance à la température	-40 à +80 °C
matériau	polyéthylène	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	non
structure de cloison	fermé	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	plein	couleur	vert
fond renforcé par	tablette en contreplaqué	Poids	16,8 kg

## Accessoires

532036		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour cuves rectangulaires avec capacité 450 l, largeur x profondeur 1308 x 699 mm, en vert
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium