

## hofs

### RVS stelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 435 mm, vaklast 200 kg, 6 niveaus met RVS legbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

Artikelnummer: 532457



## hofs RVS inhaakstelling

### Aanbouwstelling

RVS stelling - aanbouwveld

- Geschikt voor levensmiddelen- en hygiënische omgevingen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 435 mm
- veldlast 2500 kg
- vaklast 200 kg




- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 6 niveaus met RVS legbord
- C-vormige langsdragers met 3-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 150 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door diagonaalschoren voor lengteversteving en gegolfde verbindingsplaten in de diepterichting
- constructie van RVS
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	150 mm
stellingtype	stelling voor levensmiddelen	vakbreedte	1000 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	400 mm
stellingveld	aanbouwveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	levensmiddelen- en hygiënische omgevingen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	RVS 1.4301	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren, verbindingsplaten in de diepterichting	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2500 mm	kleur uitvoering	RVS
breedte	1010 mm	onderbouw	voetplaat (vastschroefbaar)
diepte	435 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
vaklast	200 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	2500 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	6 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	RVS legbord	gewicht	32,3 kg

## Gerelateerde Producten

532467		RVS legbord voor RVS stelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 200 kg
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten