

aanslagketting

draagvermogen bij 0-45° = 11200 kg
/ bij 45-60° = 8000 kg, nuttige lengte
1 m, aantal kettingbundels 4, ketting
niet inkortbaar



Artikelnummer: 673806

Aanslagkettingen

met 4 strengen

aanslagketting

- draagvermogen bij 0-45° = 11200 kg / bij 45-60° = 8000 kg
- kettingdikte 13 mm
- nuttige lengte 1 m
- aantal kettingbundels 4
- ketting niet inkortbaar
- ketting van staal (gelegeerd)
- conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	aanslagketting	kettingdikte	13 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	11200 kg	inkortbaar	niet inkortbaar
draagvermogen 0-45°	11200 kg	certificering	conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt
draagvermogen 45-60°	8000 kg	materiaal	staal (gelegeerd)
nuttige lengte	1 m	gewicht	30,56 kg

Gerelateerde Producten

673861

.

aanslagketting, draagvermogen 11200 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar