

## MDS Raumsysteme cabine d'atelier

hauteur x largeur x profondeur 2690 x 6100 x 4100 mm, surface de base 24,4 m<sup>2</sup>, 4 parois (élément de paroi vitrée standard), insonorisation jusqu'à 28 dB, avec porte à battants, conteneur en aluminium/bois, fenêtre en verre flotté

Numéro d'article: 872405



## MDS Raumsysteme Cabine d'atelier

cabine d'atelier

- convient pour intérieur
- hauteur x largeur x profondeur 2690 x 6100 x 4100 mm, surface de base 24,4 m<sup>2</sup>
- 4 parois (élément de paroi vitrée standard), insonorisation jusqu'à 28 dB
- avec porte à battants
- sans sol
- conteneur en aluminium/bois, fenêtre en verre flotté
- Produit livré livré monté
- À NOTER : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire

### Détails techniques

|                    |                  |                       |                  |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| type de conteneur  | cabine d'atelier | sol                   | non              |
| lieu d'utilisation | intérieur        | isolation             | non              |
| hauteur extérieure | 2690 mm          | insonorisation        | 28 dB            |
| hauteur intérieure | 2500 mm          | type de porte         | porte à battants |
| largeur extérieure | 6100 mm          | livraison             | livré monté      |
| largeur intérieure | 6047 mm          | matériau de conteneur | aluminium/bois   |

|                       |                                     |                                     |              |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| profondeur extérieure | 4100 mm                             | matériau de fenêtre                 | verre flotté |
| surface de base       | 24,4 m <sup>2</sup>                 | Déchargement par<br>grue/gerbeur ob | oui          |
| type de cloison       | élément de paroi vitrée<br>standard | Poids                               | 1100 kg      |
| cloisons              | 4 pièce                             |                                     |              |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505468 |    | paroi pleine, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, épaisseur de cloison 53 mm, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal       |
| 505469 |    | paroi de lucarne, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, épaisseur de cloison 53 mm, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 505470 |    | élément de fenêtre coulissante, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                 |
| 505471 |    | porte à battants, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, porte 53 mm d'épaisseur, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal      |
| 505472 |   | porte battante vitrée, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, porte 53 mm d'épaisseur, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 529608 | ·   | fenêtre tournante / basculante pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 529609 | ·   | fenêtre coulissante pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 872471 |  | tablette standard, pour cabine d'atelier avec 4 parois, longueur x profondeur 4100 x 6100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 872595 |  | Équipement ISO, pour Équipement ISO largeur x profondeur 4100 x 6100 mm avec 4 parois, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 873204 | ·   | clapet d'aération pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 873248 | ·   | ventilateur pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 873259 | ·   | convecteur mural pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 873292 | ·   | double prise pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 873306 | ·   | luminaire à grille pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 873317 | ·   | luminaire encastré à grille pour poste écran pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 105206 |  | siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en mousse PU coloris noir, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 460 x 420 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes |
|--------|---|---|

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 407892 |  | <p>armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair</p> |
| 530350 |  | <p>cabine polyvalente, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 2680 x 2045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris</p>   |
| 627875 |  | <p>rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion</p>                            |