

## zuigheffer

verticaal draagvermogen 60 kg, 2  
zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm,  
romp van aluminium, inhoud levering  
set van 2 in de koffer

Artikelnummer: 891217



## Zuigheffer

### met 2 zuigschalen

zuigheffer

- verticaal draagvermogen 60 kg
- 2 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm
- romp van aluminium
- inhoud levering set van 2 in de koffer

## Technische details

|                         |              |                    |              |
|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| hijswerktuig            | hijswerktuig | diameter schijven  | 120 mm       |
| hijswerktuigtype        | plaatheffer  | zuigschalen aantal | 2 stuks      |
| type plaatheffer        | zuigheffer   | materiaal          | aluminium    |
| set                     | set van 2    | inhoud levering    | in de koffer |
| verticaal draagvermogen | 60 kg        | gewicht            | 3,6 kg       |

## Dit past ook bij ...

221159



beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221283 |  | werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat  |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |
| 224764 |  | Bezerset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof  |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |