

DMK dommekrachten



Robuuste constructie met een grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware machines.

Kenmerken

- Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen.
- Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type **DMK** - standaard model.
- Type **DMKR** met ratelslinger.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DMK-1.5	1500	725	350	70	12	1950015
DMK-3.0	3000	725	350	75	20	1950030
DMK-5.0	5000	725	300	75	29	1950050
DMK-10.0	10000	800	300	85	42	1950100
DMKR-1.5 + ratelslinger	1500	725	350	70	15	1950016
DMKR-3 + ratelslinger	3000	725	350	75	23	1950031
DMKR-5 + ratelslinger	5000	725	300	70	32	1950051

Rema-All



VOLGENS ASME / ANSI SAFETY STANDARD.

Kenmerken

- Gepatenteerde beveiliging tegen overbelasting voorkomt misbruik, de safety link verhindert verder tillen, terwijl de last wordt vastgehouden.
- Lange levensduur door gegoten onderdelen en gemakkelijke bediening.
- Extra grote voetplaat voor stabiliteit.

BELANGRIJK:

- Hefhoogte 300 mm - Hefvermogen 3000 kg.
- Hefhoogte 600 mm - Hefvermogen 2250 kg.
- Hefhoogte 900 mm - Hefvermogen 1600 kg.
- Hefhoogte 1200 mm - Hefvermogen 1000 kg.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Maximale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
REMA-ALL	3000	120	1200	14	0310050