

Cemo Streugutbehälter Plus3

Inhalt 200 l, Höhe x Länge x Breite
690 x 890 x 600 mm, Aus GFK
(glasfaserverstärkter Kunststoff),
Behälter grün, Deckel orange,
Wände geschlossen, Unterbau
Staplertaschen

Artikelnummer: 148594



Cemo GFK-Streugutbehälter Plus3 mit Staplertaschen

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 200 l
- Höhe x Länge x Breite 690 x 890 x 600 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grün, Deckel orange
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Unterbau Staplertaschen
- für den Staplertransport geeignet
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details




Außeneinrichtung	Winterdienst	Farbe Deckel	orange
Winterdienst	Streugut-Handling	Euronorm	nein

Behältertyp	Streugutbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	200 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	690 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Länge	890 mm	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Breite	600 mm	unterfahrbar	ja
Form	rechteckig	Unterbau	Stapleraschen
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Transport	Staplertransport
Farbe	grün	Anlieferung	zerlegt
Deckel	ja	Gewicht	12,8 kg
Deckeltyp	Klappdeckel		

Zubehör

775078	Vorhängeschloss für Streugutwagen
--------	-----------------------------------

Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante