


Hymer

Fahrgerüst

ADVANCED SAFE-T

Reichhöhe 7,25 m, Gerüsthöhe 6,47 m, 3 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke, Standhöhe 5,25 m, Bühne Breite x Tiefe 2080 x 610 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 231374



HYMER



Fahrgerüst

- Modul 1+2+3
- Reichhöhe 7,25 m
- Gerüsthöhe 6,47 m
- 3 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke
- Standhöhe 5,25 m, Bühne Breite x Tiefe 2080 x 610 mm
- 6 x 8 Sprossen
- mit wetterfester und rutschhemmender Bühne
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 Ausleger für sicheren Stand
- Mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Bühne belastbar bis 200 kg
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse

- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 156,4 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Tiefe	720 mm
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen
Modul	Modul 1+2+3	Bühne belastbar bis	200 kg
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	wetterfeste, rutschhemmende Bühne
Höhe Gerüst	6,47 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer // 4 Ausleger
Standhöhe	5,25 m	Aufbau	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Reichhöhe	7,25 m	fahrbar	ja
Bühnen Anzahl	3	Geländer	beidseitig
Breite Bühne	2080 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Tiefe Bühne	610 mm	Garantie	10 Jahre
Sprossen Anzahl	6 x 8	Gewicht	156,4 kg
Durchstiege	je Bühne 1 Durchstiegs Luke		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE