

# Technisch specificatieblad

## Verticale ladder SLM 50 zwaar, 3 m C40

Art.-Nr. 6010466



De verticale ladder met zijhoogte 50 mm wordt in ongemonteerde toestand geleverd en moet ter plekke worden vastgeschroefd.



**St** Staal  
**FT** thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | De bij de C-profiel sport passende beugelklem is van het type 2056U.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6010466
Type	SLM 50 C40 2 FT
Omschrijving 1	Verticale ladder, zwaar
Omschrijving 2	met C40-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	572,50 kg/100 m


# Technisch specificatieblad

Verticale ladder SLM 50 zwaar, 3 m C40

Art.-Nr. 6010466



## Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	50,00 mm
Uitvoering van de zijwand	U-profiel
Uitvoering van de sporten	Profiel niet geperforeerd
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Plaatdikte	2,50 mm
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportafstand	600,00 mm