


Technisch specificatieblad

90°-bocht Magic 35

Art.-Nr. 6041014



Bocht 90° met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 35 mm.




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6041014
Type	RBM 90 330 FS
Dimensie	35x300
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	173,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	35,00 mm
Afmeting B	300,00 mm
Afmeting R	150,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Plaatdikte	1,25 mm
Afmetingen	35x300 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
NATO Gat patroon	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>