

Artikel nummer	artikelnaam
805800010	HK02 - T 180°, bewegingsmelder, 2-dr, 40 - 400W, arctic wit

INFRAcontrol T 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 2-draads, 40 - 400 W arctic wit



Technische gegevens	805800010
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	57,000 mm
Diepte	29,600 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	4 s
Uitschakelvertraging	240 s
Frequentie	0 50 Hz
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	400 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Diameter reikwijdte op vloer	10,00 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	niet beschikbaar
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	4 s
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,050 m
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	0 W
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Breedte	57,000 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)

Technische gegevens		805800010
Onderkruipbeveiliging	nee	
Inbouwdiepte	31,800 mm	
Met afstandsbediening	nee	
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m	
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m	
Temperatuur	0 50 °C	
Max. inschakelstroom	1,60 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	nee	
Ingang voor nevenunit	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9003	
Met signaaleenheid	nee	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee	
Koppelbaar aan netwerk	nee	
Gedwongen uitschakeling	nee	
Geschikt voor wandmontage	ja	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Vrije dierzone	ja	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	nee	