

Belső tolómérő

Sorozat 573

Belső horony típus

- Speciális kialakítás nehezen mérhető helyekhez.
- Kifelé álló mérőcsúcs



573-645-20



573-646-20
Point jaw type

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Görgő	Tömeg [g]
573-645-20	10,1-160	±0,05 mm	●	147
573-647-20	10,1-160	±0,05 mm		147

Metrikus

Hegyes mérőpofával

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Görgő	Tömeg [g]
573-646-20	20,1-170	±0,03 mm	●	157
573-648-20	20,1-170	±0,03 mm		157

Funkciók	Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)	●
OFFSET*	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●

Specifikáció


Felbontás	0,01 mm
Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség	Korlátlan
Elem élettartam	~ 5 év
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva	Dobozban, 1db elemmel szállítjuk.

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper Type
264-620	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység tolómérőkhöz
264-621	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység tolómérőkhöz
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem



* 20 mm