

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	122001
EAN	4024941014595
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	90mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,132 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941014595
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,132 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941967570
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,453 kg
Volumen	7.140 ccm



4 MB 110

Ampere	16						
Polzahl	5						
a	75,0						
b	75,0						
c	60,0						
d	60,0						
e ø	5,5						
f	8,0						
h	46,0						
i	54,0						
k	70,0						
l	65,0						
α	20°						
Leiter mm ² min	1,5						
Leiter mm ² max	4						