

Audiometer MA 25

Schnelle Hörtests – mobil, flexibel und unabhängig



- Neu: mit Schallschutzkopfhörer DD65
- Abrechenbar für Haus- und Kinderarzt nach EBM
- Luftleitung über 11 Frequenzen von 125 Hz bis 8 kHz
- Sehr klein und leicht, mit bequemer Tragetasche
- Einfache Einstellung von Pegel und Frequenz mit Drehknöpfen
- Unabhängig vom Stromnetz, Batteriebetrieb

Audiometer MA 25

Siebttest und Tonaudiometrie

Das MA 25 ist das ideale Gerät für schnelle Siebtests sowie zur Überprüfung des Hörvermögens beim Haus- und Kinderarzt. Das MA 25 erfüllt die Anforderungen der EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26. Durch den günstigen Anschaffungspreis rechnet sich die Investition schnell.

Überall einsetzbar - auch ohne Steckdose

Das sehr leichte MA 25 wird für den mobilen Einsatz in einer Tragetasche geliefert. Das Gerät wird mit drei Standard AA Batterien betrieben und ist somit immer sofort einsatzbereit. Für den stationären Betrieb ist ein optionales Netzteil erhältlich.

Einfache, schnelle Bedienung

Durch zwei große Drehknöpfe werden beim MA 25 der Pegel in 1 oder 5 dB Stufen und die elf Testfrequenzen eingestellt.

Energiesparoption

Zur Schonung der Batterie schaltet sich das Gerät bei längeren Bedienpausen automatisch ab. Der Energiesparmodus kann für Pausen von einer bis fünf Minuten voreingestellt oder abgeschaltet werden.

Kleines Gerät mit großer Leistung

Das MA 25 bietet vier verschiedene Testsignale: Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierender Wobbelton. Es stehen 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von -10 dB_{HV} bis 100 dB_{HV} zur Verfügung. Einzelne Frequenzen können im Menü gesperrt werden.

Sonderzubehör

Patientenantworttaste
Netzteil



MA 25 Funktionstasten

Technische Daten

Testsignale	Sinuston, Puls- und Wobbelton
Testfrequenzen kHz	0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8
Pegelstufen	5 oder 1 dB, knackfrei
Pegelbereich	-10 bis 110 dB _{HV} entsprechend der Frequenzen in der Tabelle

kHz	0,250	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0
DD65	60	90	100	100	100	95	85	85

Angewandte Normen EN 60601-1, EN 60645-1 Klasse 4, Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte



Standardzubehör	Kopfhörer DD65, Audiogramm-block, Batterien und Tragetasche
Stromversorgung	3 AA Batterien (100 Stunden Lebensdauer) oder optionales Netzteil
Maße	B x T x H: 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Gewicht	980 g

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14
D-10587 Berlin
Tel.: 030/70 71 46-20
Fax: 030/70 71 46-99
E-Mail: vertrieb@maico.biz
Web: www.maico.biz