


Datenblatt PROMAT Zurrgurt 25 mm mit Ratsche 6 m

PROMAT

Bezeichnung	Zurrgurt 25 mm mit Ratsche einteilig
Länge	6,0 m
Zurrkraft LC i.d.Umr.	1500 daN
Vorspannkraft STF	-
Gurtbandbreite	25 mm
Farbe	blau
Einsatztemperaturbereich	-40°C – 100°C
Systembruchkraft	> 3000 daN
Sicherheitsfaktor System	1:2
Material Ratsche	Stahl
Material Gurtband	Polyester (PES)
Art.-Nr. NORTHWEST	4000365087
Artikelgewicht	0,80 kg
Norm	gefertigt nach EN 12195-2
Verpackung	einzel eingeschumpft
VPE	60 Gurte je Karton
Palettenmenge	1.440 Stück
Zolltarifnummer	6307 9098



"Diese Angaben gibt NORTHWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "