


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2033 Reifenkarre



Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Schaufelbreite (mm)	500-885
Schaufeltiefe (mm)	575
Gesamtbreite (mm)	730
Gesamttiefe (mm)	1000
Gesamthöhe (mm)	1510
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Hinweis	für Reifendurchmesser 450 - 750 mm
Gewicht (kg)	24,5
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976020334