

Artikelnummer: 151467

Kurzbeschreibung: EHA-veiligheidsrooster R11, 800 mm, 10 m rol

Langbeschreibung: Industrieroster voor zwaar gebruik, 10 m rol: Industrierosters voor zwaar gebruik. Materiaal: gerecycled polyetheen met hoogwaardig synthetisch rubber, bestand tegen vet, olie en de meeste chemicalia'«n. De industrierosters zijn zwaar belastbaar en temperatuurbestendig van -20-° tot +60-° C.

- anti-slip volgens DIN 51130 (R11/V10)
- belastbaarheid: 1.800 kg/m²
- dikte: 18 mm
- kleur: grijs

