



Proportional-Wegeventil MPYE-5-M5-010-B

Teilenummer: 154200

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Nennweite	2 mm
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	hart
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Rückstellart	magnetische Feder
Sicherheitshinweis	Sicherheitsstellung MPYE: Bei Versorgungsleitungsbruch wird die gesperrte Mittelstellung angefahren.
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
b-Wert	0,21
C-Wert	0,45 l/sbar
Normalnennendurchfluss	100 l/min
Max. Hysterese	0,4 %
Betriebsspannungsbereich DC	17 ... 30 V
Restwelligkeit	5 %
SOLL-/IST-Werte	Spannungstyp 0 - 10 V
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	5 ... 40 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Zulassung	C-Tick
Produktgewicht	290 g
Elektrischer Anschluss	Stecker runde Bauform M12x1 4-polig
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Pneumatischer Anschluss 4	M5
Pneumatischer Anschluss 5	M5
Werkstoffinformation Deckel	ABS beschichtet
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium eloxiert