

**fetra**

## **Palettenroller**

**GREY EDITION**

Traglast 1050 kg, Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm, Ladehöhe 282 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern



**fetra**  
Transportgeräte



**Artikelnummer: 215365**



## **fetra Paletten-Fahrgestell GREY EDITION**

Palettenroller

- Traglast 1050 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
- Ladehöhe 282 mm
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
- Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportroller	Rad-Ø	200 mm
Rollertyp	Palettenroller	Radanordnung	rechteckig
Traglast	1050 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladehöhe	282 mm	Höhe	329 mm
Ladeflächenlänge	1210 mm	Länge	1255 mm
Ladeflächenbreite	810 mm	Breite	855 mm
Plattform	offen	Material	Stahl
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe	Oberfläche	pulverbeschichtet
Lenkstange	als Zubehör (nicht enthalten)	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Bereifung	Vollgummi	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Radlager	Rollenlager	Garantie	10 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	33 kg

## Zubehör

215366		Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, einklinkbar, Aus Stahlrohr mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
215367		Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell, Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm, Höhe 370 mm