

Rechteckbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 737 x 1308 x 699 mm, Inhalt 450 l, Aus Polyethylen in grün, Wände geschlossen, Boden geschlossen mit Verstärkung durch Sperrholzplatte, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 532018

Rechteckbehälter

Mobil

Rechteckbehälter


- Geeignet für Granulate, Stoffe und Pakete
- Höhe x Breite x Tiefe 737 x 1308 x 699 mm
- Inhalt 450 l
- Aus Polyethylen in grün
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Sperrholzplatte
- Unterbau Rollen
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

Technische Details



Behältertyp	Rechteckbehälter	nestbar	ja
geeignet für (Produkt/Material)	Granulate, Stoffe, Pakete	faltbar	nein
Euronorm	nein	unterfahrbar	nein
Inhalt	450 l	Unterbau	Rollen
Höhe	737 mm	Fahrgestell	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Breite	1308 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Tiefe	699 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Material	Polyethylen	Lebensmittelgeeignet	ja

recyclebar	ja	Gefahrstoffeignung	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe	grün
Bodenverstärkung durch	Sperrholzplatte	Gewicht	16,8 kg

Zubehör

532036		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, Für Rechteckbehälter mit 450 l Inhalt, Breite x Tiefe 1308 x 699 mm, in grün
--------	---	--

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium