



## N6R EM

Industrial Connectors:Rund-Steckverbindung NR-Serie:Leitungsstecker

<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Leitungsstecker, gerade, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig
Typ	N6R EM
Bestell-Nr.	931 776-001
Kontaktart	Stift
Polzahl	6 + PE
Leitungsverschraubung	PG 11
Leitungsdurchmesser	8 mm bis 10 mm
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN 43651
Gehäusefarbe	grau
<b>Technische Daten</b>	
Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Anschlußart	crimpen
Anschließbare Leitungen	0,5 mm <sup>2</sup> bis 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktflächenmaterial	Ag
Kontaktträgermaterial	PET
Gehäusematerial	PET
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	10 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	1 Kupplungsstecker, unmontiert im Polybeutel, mit Montageanleitung
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu N6R AF Codierung NC 6, Bestell-Nr. 831 002-011; Kontakte: RSC 162