

Artikelnummer: 152953

Kurzbeschreibung: Platformweegschaal 150K20DM

Langbeschreibung: Platformweegschaal IFB: Industriekwaliteit:

stabile, robuuste constructie met weegplaat van rvs - ideaal

voor langdurige inzet in industriële omgeving

Weegschaal met twee bereiken - schakelt automatisch over op

het volgende weegbaarheids- en leesbaarheidsbereik

Standaard met tafelhoed, inclusief wandhouder voor het

analyseapparaat

Standaard met libel en stelschroeven

voor exacte nivellering van de weegschaal, daardoor zeer nauwkeurige

weegresultaten

Optellen van gewichtswaardes en teldelen

Groot verlicht LCD-display (cijferhoogte 52 mm)

Snoerlengte analyseapparaat: ca. 2,5 m

Toegestaan omgevingstemperatuurbereik: -10 °C/40 °C

Model 6K1DM:

leesbaarheid 3/6 kg, weegplaat (bx dxh): 300 x 240 x 100 mm

Model 15K2DM:

leesbaarheid 6/15 kg, weegplaat (bx dxh): 300 x 240 x 100 mm

Model 15K2DLM:

leesbaarheid 6/15 kg, weegplaat (bx dxh): 400 x 300 x 128 mm

Model 30K5DM:

leesbaarheid 15/30 kg, weegplaat (bx dxh): 400 x 300 x 128 mm

Model 60K10DM:

leesbaarheid 30/60 kg, weegplaat (bx dxh): 400 x 300 x 128 mm

Model 60K10DLM:

leesbaarheid 30/60 kg, weegplaat (bx dxh): 500 x 400 x 137 mm

Model 150K20DM:

leesbaarheid 60/150 kg, weegplaat (bx dxh): 500 x 400 x 137 mm

Model 150K20DLM:

leesbaarheid 60/150 kg, weegplaat (bx dxh): 500 x 400 x 137 mm

Model 300K50DM:

leesbaarheid 150/300 kg, weegplaat (bx dxh): 650 x 500 x 142 mm

