

Artikelnummer: 402298

Kurzbeschreibung: Laptopwagen met laadfunctie, 2-puntsvergrendeling, parkeerrem, 20 vakken, B 920 x D 500 x H 1250, gentiaanblauw



Langbeschreibung: Laptopwagen met laadfunctie, 2-puntsvergrendeling, parkeerrem, verschillende maten Diverse modellen: Met deze krachtige laptopkar met oplaadfunctie kunt u de computers van uw medewerkers onderweg in korte tijd opladen. U kunt deze robuuste laptopkar met oplaadfunctie ook gebruiken in veeleisende omgevingen, want de behuizing is gemaakt van duurzaam plaatstaal met een dikte van 1 mm. U duwt de wagen op soepel lopende wielen en twee parkeerremmen zorgen voor een veilige stand. Deze mobiele lader is verkrijgbaar met 10, 16, 20, 26 of 30 compartimenten. Er is een apart stopcontact in elk compartiment. De afneembare voedingsunit met hoofdschakelaar en kabel vergemakkelijkt het transport. De hoofdschakelaar is voorzien van een klein LED-lampje dat de bedrijfsstatus aangeeft. De deuren kunnen onder een hoek van 180-° worden geopend voor een gemakkelijke toegang tot de laptops. Ook op veiligheidsgebied laat dit mobiele laadstation niets te wensen over: het is uitgerust met een cilinderslot dat werkt met een tweepuntsvergrendeling en wordt geleverd met twee sleutels. Dit slot voorkomt op betrouwbare wijze dat het opengeklapt kan worden. Verder is de laptopkar voorzien van een overspanningsbeveiliging.

- Meer details:
- Mobiel laadstation voor laptops met 10, 16, 20, 26 of 30 compartimenten
- Verschillende kleuren beschikbaar
- Lichaamsmateriaal: plaatstaal (1 mm dik)
- Lichtlopende wielen, 2 met parkeerrem
- Elk compartiment met individueel stopcontact
- Afneembare voedingseenheid met kabel en hoofdschakelaar (met LED-lampje)
- Deuren kunnen onder een hoek van 180 graden worden geopend.
- Cilinderslot met 2-puntsvergrendeling
- Schommelbeveiliging
- Afmetingen compartimenten: H 85 x B 360 x D 380 mm

