

# IQS-Steckanschlüsse - Standard



## Mehrfachverteiler (6-fach), zylindrisches Gewinde Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSLV6 184 G	G 1/8"	4	IQSLV6 148 G	G 1/4"	8	IQSLV6 3810 G	G 3/8"	10
IQSLV6 186 G	G 1/8"	6	IQSLV6 1410 G	G 1/4"	10	IQSLV6 3812 G	G 3/8"	12
IQSLV6 188 G	G 1/8"	8	IQSLV6 384 G	G 3/8"	4	IQSLV6 128 G	G 1/2"	8
IQSLV6 144 G	G 1/4"	4	IQSLV6 386 G	G 3/8"	6	IQSLV6 1210 G	G 1/2"	10
IQSLV6 146 G	G 1/4"	6	IQSLV6 388 G	G 3/8"	8	IQSLV6 1212 G	G 1/2"	12



## Y-Steckverschraubungen mit Außensechskant Standard

Typ	R	D	Typ	R	D
IQSYLV 186	R 1/8"	6	IQSYLV 3812	R 3/8"	12
IQSYLV 148	R 1/4"	8	IQSYLV 1212	R 1/2"	12
IQSYLV 3810	R 3/8"	10			



## Y-Steckverschraubungen mit Außensechskant, zylindrisches Gewinde Standard

Typ	G	D	Typ	G	D
IQSYLV M54*	M 5	4	IQSYLV 3810 G	G 3/8"	10
IQSYLV 186 G	G 1/8"	6	IQSYLV 1212 G	G 1/2"	12
IQSYLV 148 G	G 1/4"	8			

\* nur während der Montage



## L-Steckverschraubungen mit Innen- und Außengewinde Standard

Typ	R	G	D	Typ	R	G	D
IQSTF 184	R 1/8"	G 1/8"	4	IQSTF 388	R 3/8"	G 3/8"	8
IQSTF 186	R 1/8"	G 1/8"	6	IQSTF 3810	R 3/8"	G 3/8"	10
IQSTF 188	R 1/8"	G 1/8"	8	IQSTF 3812	R 3/8"	G 3/8"	12
IQSTF 146	R 1/4"	G 1/4"	6	IQSTF 1210	R 1/2"	G 1/2"	10
IQSTF 148	R 1/4"	G 1/4"	8	IQSTF 1212	R 1/2"	G 1/2"	12
IQSTF 1410	R 1/4"	G 1/4"	10				



## L-Steckverschraubungen mit zylindrischem Innen- und Außengewinde Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSTF M53	M 5	3	IQSTF 188 G	G 1/8"	8	IQSTF 3810 G	G 3/8"	10
IQSTF M54	M 5	4	IQSTF 146 G	G 1/4"	6	IQSTF 3812 G	G 3/8"	12
IQSTF M56	M 5	6	IQSTF 148 G	G 1/4"	8	IQSTF 1210 G	G 1/2"	10
IQSTF 184 G	G 1/8"	4	IQSTF 1410 G	G 1/4"	10	IQSTF 1212 G	G 1/2"	12
IQSTF 186 G	G 1/8"	6	IQSTF 388 G	G 3/8"	8			



## Y-Steckverschraubungen mit Innengewinde Standard

Typ	R	G	D	Typ	R	G	D
IQSYTF 186	R 1/8"	G 1/8"	6	IQSYTF 3810	R 3/8"	G 3/8"	10
IQSYTF 148	R 1/4"	G 1/4"	8	IQSYTF 1212	R 1/2"	G 1/2"	12



## Y-Steckverschraubungen mit zylindrischem Innen- und Außengewinde Standard

Typ	G	D	Typ	G	D
IQSYTF M54	M 5	4	IQSYTF 3810 G	G 3/8"	10
IQSYTF 186 G	G 1/8"	6	IQSYTF 1212 G	G 1/2"	12
IQSYTF 148 G	G 1/4"	8			



## TE-Steckverschraubungen Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQST 184	R 1/8"	4	IQST 1410	R 1/4"	10	IQST 3816	R 3/8"	16
IQST 186	R 1/8"	6	IQST 1412	R 1/4"	12	IQST 128	R 1/2"	8
IQST 188	R 1/8"	8	IQST 386	R 3/8"	6	IQST 1210	R 1/2"	10
IQST 1810	R 1/8"	10	IQST 388	R 3/8"	8	IQST 1212	R 1/2"	12
IQST 144	R 1/4"	4	IQST 3810	R 3/8"	10	IQST 1214	R 1/2"	14
IQST 146	R 1/4"	6	IQST 3812	R 3/8"	12	IQST 1216	R 1/2"	16
IQST 148	R 1/4"	8	IQST 3814	R 3/8"	14			

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.