

Druckschalter, Ventile und Diverses

Qualitätsbauteile für Kompressoren		EAN 90 04853	UVP in € exkl. MwSt.
		Bestellnummer	
1 Druckschalter CONDOR	MDR 1/11 bar, 230 Volt	11919 4	27,00
	MDR 2/11 bar, 230 Volt	11920 0	33,00
	MDR 3 EA/11 bar, 400 Volt 2,5 - 4 A	11938 5	99,90
	MDR 3 EA/11 bar, 400 Volt 4 - 6,3 A	11935 4	99,90
	MDR 3 EA/11 bar, 400 Volt 6,3 - 10 A	11936 1	99,90
	MDR 3 EA/11 bar, 400 Volt 10 - 16 A	11937 8	99,90
	MDR 3 EA/16 bar, 400 Volt 6,3 - 10 A	11939 2	99,90
	MDR 4/6 bar, 400 Volt	11917 0	102,00
	MDR 4/11 bar, 400 Volt	11921 7	51,00
	MDR 4/16 bar, 400 Volt	11922 4	61,00
	MDR 5/11 K, 400 Volt	11923 1	84,00
	MDR 5/16 K, 400 Volt	11924 8	102,00
	Motorschutzrelais	R5 2,4 - 4,2 A für CONDOR MDR 5/11 K	11945 3
R5 4,0 - 7,0 A für CONDOR MDR 5/11 K		11946 0	49,50
R5 6,1 - 10,3 A für CONDOR MDR 5/11 K		11947 7	49,50
R5 9,0 - 14,0 A für CONDOR MDR 5/11 K		11943 9	49,50
2 Betriebs- stundenzähler	für MDR 3 EA	11949 1	68,00
3 Druckentlastungs- ventil	AEV 1S für CONDOR MDR 1/11	11932 0	24,00
	EV2 für CONDOR MDR 2/11	11928 6	11,30
	AEV 2S für CONDOR MDR 2/11	11948 4	19,00
	EV3 für CONDOR MDR 3 EA/11	11930 9	14,50
	EV4 für CONDOR MDR 4/11	11931 6	14,50
4 Rückschlagventil	EV5 für CONDOR MDR 5/11 K	11932 3	24,00
	IG Ø 3/8"	11950 7	21,00
	IG Ø 1/2"	11951 4	28,00
	IG Ø 3/4"	11952 1	35,00
5 Sicherheitsventil	10 bar, AG Ø 1/4", Messing	11956 9	32,00
	10 bar, AG Ø 3/8", Messing	11957 6	35,00
	16 bar, AG Ø 1/4", Messing	11958 3	32,00
	16 bar, AG Ø 3/8", Messing	11959 0	35,00
6 Kondensat- Ablassventil	AG Ø 1/4", Messing	11973 6	6,00
	AG Ø 3/8", Messing	11974 3	6,00
	AG Ø 1/2", Messing	11975 0	12,50
7 Kugelhahn	IG Ø 1/4", leichte Ausführung	11965 1	7,30
	IG Ø 3/8", leichte Ausführung	11966 8	7,30
	IG Ø 1/2", langer Hebel	11967 5	13,90
	IG Ø 3/4", langer Hebel	11968 2	22,20
	IG Ø 1", langer Hebel	11969 9	32,50
8 Flexible Druckleitung	IG Ø 1/2", 115 cm Länge	11962 0	58,00
	IG Ø 1/2", 175 cm Länge	11963 7	67,00
	IG Ø 3/4", 115 cm Länge	11961 3	81,00
	IG Ø 3/4", 175 cm Länge	11964 4	99,00
9 Gummipuffer	Ø 25 x H: 20 mm, AG M 6	11980 4	7,80
	Ø 30 x H: 20mm, AG M 8	11981 1	6,70
	Ø 50 x H: 40 mm, AG M 10	11982 3	10,30
	Ø 70 x H: 50 mm, AG M 10	11979 8	13,90
	Ø 100 x H: 50 mm, AG M 16	11983 5	20,60

AG: Außengewinde, IG: Innengewinde.



CONDOR MDR 1/11 bar, 230 Volt

Schutzart IP 44, inkl. Kabelverschraubungen & Anlauf-Entlastungsventil AEV 1S, Flansch: 3 x IG 1/4", 1 x IG 3/8"



CONDOR MDR 2/11 bar, 230 Volt

Schutzart IP 44, inkl. Kabelverschraubungen & Anlauf-Entlastungsventil AEV 2S, Flansch IG: 4 x 1/4"



CONDOR MDR 3 EA/ 11-16 bar, 400 Volt

Schutzart IP 54, inkl. Motorschutzrelais, passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 7,5 kW, Kabelverschraubungen & Entlastungsventil EV 3S Flansch IG: 3 x 1/4", 1 x 1/2"



CONDOR MDR 4/6-16 bar, 400 Volt

Schutzart IP 44, passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 5,5 kW, Flansch IG: 1 x 1/4", 1 x 1/2"



CONDOR MDR 5/11-16 bar, 400 Volt

Schutzart IP 54, passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 5,5 kW Flansch IG: 1 x 1/4", 1 x 1/2"

