



SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYPE A0,
 PUSH-IN KLEMMEN, MIT 10 AUX-KLEMMEN, NACH LINKS
 GEBRUECKT, BXH: 15MMX141MM

Produkttyp-Bezeichnung	
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen	Ja; LS-Schalter DC 24 V / 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C
Stromtragfähigkeit	
bis 60 °C, max.	10 A
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung	Ja
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	141 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	50 g
letzte Änderung:	12.03.2015