



Description:

Nourrice à eau PROFI 12 L, couleur naturelle, en polyéthylène incassable (PE-HD), empilable

- logement intégré dans le bidon pour le stockage sécurisé et peu encombrant du robinet de vidange et du bouchon fileté
- empilable pour un gain de place
- grand orifice (Ø 48 mm) pour un remplissage, une vidange et un nettoyage simples
- Nourrice (date de production jusqu'en octobre 2021 !) avec raccord ET232802 et (à partir d'octobre 2021 !) avec raccord ET232101 y compris robinet de vidange amovible Réf. 550105
- avec rainures au sol pour une manipulation sûre
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- avec ouverture fermée à l'aide d'un bouchon fileté pour le vissage de robinets de vidange et de vannes coudées (filetage large 22 mm)
- sur demande : fabrication spéciale sans ouverture avec bouchon fileté, marquage, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 48 mm / a = Ø de filetage extérieur = 65 mm
- p=profondeur=165 mm l=largeur=350 mm h=hauteur=310 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	816500
GTIN	4007228816501
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Volume en l	12
Poids (kg)	1,02
T x B x H (mm)	165 x 350 x 310

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	790 x 340 x 355

Poids par récipient (kg)	5,611
--------------------------	--------------

Palette

Nombre de cartons	18
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,28

Carton par étage	3
Poids (kg)	120,998