

Artikelnummer: 138554

Kurzbeschreibung: Mobile Tankanlage AdBlue-Trolley, 100 l, Handpumpe, Schlauch 3,4 m

Langbeschreibung: Mobile Tankanlage AdBlue-Trolley, 60 l oder 100 l, versch. Pumpen-Ausführungen, Schlauch 2,9/3,4 m: Die mobile Tankanlage AdBlue-Trolley fasst 60 l oder 100 l und ist in verschiedenen Pumpen-Ausführungen erhältlich. Das praktische Betankungsgerät besitzt einen Schlauch in der Länge 2,9 bzw. 3,4 m. Mit diesem praktischen und zuverlässig arbeitenden Tanksystem ist eine mobile Zufüllung von AdBlue vor Ort durchführbar. Die mobile Tankanlage AdBlue-Trolley transportiert AdBlue sicher an den gewünschten Einsatzort. Damit ergibt sich eine Unabhängigkeit von der Tankstelle und die Reduktion des Stickstoffausstoßes bei Dieselmotoren ist überall sichergestellt. Erhältlich ist das Modell mit einem Fassungsvermögen von 60 oder 100 l. Das AdBlue wird mit einer Kurbelpumpe mit 0,38 l/Umdrehung zugeführt. Ebenfalls erhältlich ist eine Variante mit Elektropumpe mit Netzanschluss oder Akku-Stromversorgung. Der Schlauch ist mit einer Länge von 2,9 m für die kleinere Variante und 3,4 m für die größere Variante erhältlich. Der Trolley ist hochwertig aus Polyethylen gefertigt und ermöglicht einen vorschriftsgemäßen und sicheren Transport. Dazu ist die mobile Tankanlage mit einem Zapfpistolenhalter ausgestattet und verfügt über eine Entnahmeleitung mit Absperrhahn. Dank seiner luftbereiften Räder ist der Trolley mit 100 l sogar geländegängig. Der Trolley mit 60 l besitzt robuste Reifen aus Hartplastik. Weitere Details: Selbstansaugende elektrische Pumpe mit Automatik-Zapfpistole Fassungsvermögen von 60/100 l Zapfschlauch-Länge: 2,9/3,4 m Akku 12,8 V 3,3 Ah oder 4 m elektrisches Kabel mit Batteriepolklemmen Mit Kurbelpumpe oder Elektropumpe mit 12V Akku-Ausführung mit Ladegerät Kurbelpumpe mit 0,38 l/Umdrehung Ausgestattet mit Zapfpistolenhalter Entnahmeleitung mit Absperrhahn Material: Polyethylen Trolley 100 l: Räder mit 300 mm Durchmesser, luftbereift Trolley 60 l: Räder mit 240 mm Durchmesser, Hartplastik



EAN/GTIN: 4052886336397