

## KS Tools

### KS Tools Nutmuttern-Schlüssel-Satz

Zapfen aussen liegend, 9-tlg

Artikelnummer: 235339



## Technische Details

Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Norm	IN 981
Teile im Satz	9-tlg.	Material	Spezial-Werkzeugstahl
Höhe H	60 mm	Vierkantantrieb in Zoll	1/2"+3/4"

für Muttern	KM4-KM12 mm	Gewicht	5,43 kg
Zapfenanzahl	4		

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm
369055		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in rot, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in rot, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung