

Sorbent

DENSORB® ECONOMY SINGLE light

Lieferung als Rolle, Länge x Breite 45 m x 760 mm, Aufnahmekapazität 137 l pro Verpackungseinheit, aus Vlies mit beidseitig offenporiger Oberfläche in dunkelgrau



Artikelnummer: 235792



Sorbent

- für den Einsatz in Produktion und Werkstatt
- Geeignet zum Aufsaugen von Leckagen und abwischen verschmutzter Oberflächen an tropfenden Maschinen und Dichtungen
- Für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
- Lieferung als Rolle
- Länge x Breite 45 m x 760 mm
- alle 430 mm längs und quer perforiert
- Aufnahmekapazität 137 l pro Verpackungseinheit
- aus Vlies mit beidseitig offenporiger Oberfläche in dunkelgrau

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Oberfläche	beidseitig offenporig
Gefahrstoff-Aufnahmetyp	Sorbent	Farbe	dunkelgrau
geeignet für (Branche/Bereich)	Produktion und Werkstatt	Länge m	45 m
geeignet für	Leckageeindämmung	Breite	760 mm

(Anwendung)		
Medium	Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen	perforiert ja
Aufnahmekapazität/VE	137 l	Perforationsabstand 430 mm
Konfektionierung	Rolle	Gewicht 7,25 kg
Material	Vlies	