

fetra Beistellwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 600 x 400
mm, Plattform aus Stahl, mit
Winkelrahmen, 2 Böden geneigt,
mit 3 Kästen, Maßlich auf Euronorm-
Behälter abgestimmt, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 298591



fetra
Transportgeräte



fetra Beistellwagen

Traglast 200 kg

Beistellwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen
- 2 Böden geneigt
- mit 3 Kästen
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1150 x 820 x 450 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad-Ø	125 mm
Wagentyp	Beistellwagen	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	ja	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenlänge	600 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	400 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagen Anzahl	3 Stück	Aufbauten	Euronormbehälter
Etagenausrichtung	gerade + geneigt	Wagen Ausstattung	3 Kästen
Höhe	1150 mm	Schiebebügel	1 Stück
Länge	820 mm	klappbar	nein
Breite	450 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl	Farbe	brillantblau // RAL5007
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Plattform Ausführung	2 Böden geneigt	Garantie	10 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	30 kg
Bereifung	TPE		

Zubehör

147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309687		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309723		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

309745



Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar